



Couleur: ■ rouge

Identique à la figure

Configurer les signes individuellement

Ces panneaux peuvent également être étiquetés individuellement à l'aide de notre logiciel de configuration Smart Designer. Pour ce faire, cliquez simplement sur le bouton "Configurer" à droite et étiquetez les panneaux comme vous le souhaitez, après quoi vous pouvez demander l'offre appropriée dans le logiciel de configuration. Cela nécessite une inscription dans le logiciel. Pour les commandes, utilisez simplement le numéro d'article fourni par nos soins, qui se trouve également dans le logiciel de vos projets. Vous avez des questions sur notre logiciel de configuration Smart Designer ? Vous pouvez envoyer votre question directement à smart.designer@wago.com.

Données techniques

Procédure de repérage	Traçage
Impression	vierge
Conditionnement	Mate
Constitution du conditionnement	10 bandes de 10 repères / carte

Données géométriques

Étiquette de repérage / largeur de bande	5 mm
Largeur d'étiquette	5 mm

Données mécaniques

Résistance à l'essuyage	EN 60998-1 : 2004
-------------------------	-------------------

Données du matériau

Couleur	rouge
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Sans halogène	Oui
Poids	6,7 g
Charge calorifique	0,201 MJ

Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 8.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761
Unité d'emb. (SUE)	5 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332047814
Numéro du tarif douanier	4911990000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
248-501/000-005



Documentation

Texte complémentaire

248-501/000-005	19.09.2017	doc 23.00 KB	
248-501/000-005	19.02.2019	xml 2.63 KB	

Données CAD/CAE

Données CAE

EPLAN Data Portal
248-501/000-005



Indications de manipulation

Repérage



Marquage avec système de repérage rapide Mini-WSB

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

Vous trouvez les adresses actuelles sur: www.wago.com
